

Garant

Závětová fréza s vyměnitelnou destičkou, stopka Weldon, Užiténý Ø DW / délka vyložení L1: 22/25mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218000 22/25
GTIN	4045197411846
Třída artiklu	21R

Popis**Použití:**

- Pro válcové vnitřní a vnější závity; další vyměnitelné destičky a nosné nástroje na poptávku.
- Pro závity v průchozích a ve slepých otvorech.
- Použitelné univerzálně pro levé a pravé závity.
- Žádné problémy s třískami, protože vznikají pouze krátké třísky.
- Malý tlak při řezání.

Upozornění:

Provedení s dvojitou upínací plochou HB.

Technický popis

Upínací šroub	279810 5
Velikost destiček	16
Délka vyložení L ₁	25 mm
Užitečný Ø D	22 mm
Ø stopky D _s	25 mm
Počet břitů Z	1
Počet drážek na třísky	1
Celková délka L	125 mm

Provedení stopky	stopka Weldon
Použití při způsobu vrtání	slepý otvor
Použití při způsobu vrtání	Průchozí otvor
Směr řezu	vlevo a vpravo
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Zavitova freza