

Garant
TK kulová fréza, diamant, Ø e8 DC: 8 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	209785 8
GTIN	4045197476159
Třída artiklu	11Y

Popis
Provedení:

S **krystalickou diamantovou povrchovou úpravou sp³** nejnovější generace, pro bezpečný proces obrábění **kompozitních materiálů s vlákny, GFK, CFK a grafitu**. Kuželový přechod s **1°30' (úhel α)**.

Tolerance: Kontura rádiusu = **±0,01 mm**.

Počet zubů Z: 2

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Počet zubů Z: 2

Délka břitu L_c : 7 mm

Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění: 32 mm

Uvolňovací Ø D_1 : 7,8 mm

Celková délka L: 120 mm

Stopka Ø D_s : 10 mm

Technický popis

Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	32 mm
Ø D_2	9,3 mm
Ø břitu D_c	8 mm
Uvolňovací Ø D_1	7,8 mm
Počet zubů Z	2
Posuv f_z pro kopírovací frézování v materiálu grafitu	0,078 mm
L_2	60 mm
Stopka Ø D_s	10 mm

Celková délka L	120 mm
Délka břitu L _c	7 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rádus R	4 mm
Povlak	diamant
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru a _e při operaci frézování	0,05×D při kopírovacím frézování
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	černá
Druh produktu	Stopková fréza

Služby

Broušení stopky Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------