

Garant

Závitová fréza s vyměnitelnou destičkou, stopka Weldon, Užitný Ø DW / délka vyložení L1: 30/52mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218000 30/52
GTIN	4045197411853
Třída artiklu	21R

Popis**Použití:**

- Pro válcové vnitřní a vnější závit; další vyměnitelné destičky a nosné nástroje na poptávku.
- Pro závit v průchozích a ve slepých otvorech.
- Použitelné univerzálně pro levé a pravé závit.
- Žádné problémy s třískami, protože vznikají pouze krátké třísky.
- Malý tlak při řezání.

Upozornění:

Provedení s dvojitou upínací plochou HB.

Technický popis

Užitečný Ø D	30 mm
Velikost destiček	27
Ø stopky D _s	25 mm
Délka vyložení L ₁	52 mm
Upínací šroub	219925
Počet břitů Z	1
Počet drážek na třísky	1
Celková délka L	110 mm

Provedení stopky	stopka Weldon
Použití při způsobu vrtání	slepý otvor
Použití při způsobu vrtání	Průchozí otvor
Směr řezu	vlevo a vpravo
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Zavitova freza

Příslušenství

Upínací šroub	219925
---------------	--------