


Garant

**Závitová vyměnitelná frézovací destička pro vnější závit 60°, HB7720,
Stoupání: 1,25mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218015 1,25
GTIN	4045197412249
Třída artiklu	21D

Popis**Provedení:**

Stabilní vyměnitelná destička. **Použitelná 2x.**

- **Široký rozsah použití díky optimalizované univerzální geometrii lamače třísek.**
- **Vysoká přesnost opakování.**

Použití:

Pro metrické vnější závity dle DIN / ISO (DIN 13) třída tolerance 6g.

Technický popis

Vnitřní / vnější použití	vnější
Plný profil	ano
Stoupání závitu	1,25 mm
Počet břitů Z	12
Typ	HB7720
Řezný materiál	TK
Druh závitu	M
Druh závitu	M-LH

Druh závitů	MF
Druh závitů	MF-LH
Vrcholový úhel	60 stupeň
Velikost destiček	16 mm
Posuv f_z v oceli $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Posuv f_z v INOXu $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Směr řezu	pravé a levé
Druh produktu	Řezná vložka pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	140 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	120 m/min	N
Al $> 10\% \text{ Si}$	vhodný	80 m/min	N
Ocel $< 500 \text{ N/mm}^2$	vhodný	120 m/min	P
Ocel $< 750 \text{ N/mm}^2$	vhodný	110 m/min	P
Ocel $< 900 \text{ N/mm}$	vhodný	100 m/min	P
Ocel $< 1100 \text{ N/mm}^2$	vhodný	80 m/min	P
Ocel $< 1400 \text{ N/mm}$	omezené použití	60 m/min	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	omezené použití	80 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	omezené použití	70 m/min	M
GG(G)	omezené použití	70 m/min	K
CuZn	vhodný	120 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		