



Vytahovák šroubů „Hi Trac“, Typ: 6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	082864 6
GTIN	4012929451609
Třída artiklu	04D

Popis

Provedení:

Z tuhé chromvanadiové oceli. Ostré hrany drážek se pevně zaryjí do šroubu a vyšroubují jej. Se 4-hranem pro ovládání pomocí vratidla apod.

Použití:

Pro vyšroubování zalomených šroubů s pravotočivým závitem (předvrtání Ø otvoru dle tabulky, vytahovák šroubů otáčet vlevo).

Upozornění:

Závity UNC a UNF k dodání na poptávku.

Technický popis

Ø předvrtání	12 mm
Vhodné pro šrouby / čepy	M20 – M24
Vhodné pro nátrubky (šroubení)	3/8 palec
Typ	6
Vhodné pro	Kalená ocel
Druh produktu	Vytahovák šroubů