

Garant
TK kulová fréza, diamant, Ø e8 DC: 3 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	209785 3
GTIN	4045197476111
Třída artiklu	11Y

Popis
Provedení:

S **krystalickou diamantovou povrchovou úpravou sp³** nejnovější generace, pro bezpečný proces obrábění **kompozitních materiálů s vlákny, GFK, CFK a grafitu**. Kuželový přechod s **1°30' (úhel α)**.

Tolerance: Kontura rádiusu = **±0,01 mm**.

Počet zubů Z: 2

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Počet zubů Z: 2

Délka břitu L_c: 4 mm

Nepodepřená délka L₁ včetně uvolnění: 12 mm

Uvolňovací Ø D₁: 2,8 mm

Celková délka L: 80 mm

Stopka Ø D_s: 6 mm

Technický popis

Ø břitu D _c	3 mm
Uvolňovací Ø D ₁	2,8 mm
Počet zubů Z	2
L ₂	40 mm
Posuv f _z pro kopírovací frézování v materiálu grafitu	0,025 mm
Ø D ₂	4,3 mm
Nepodepřená délka L ₁ včetně uvolnění	12 mm
Stopka Ø D _s	6 mm

Celková délka L	80 mm
Délka břitu L _c	4 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rádus R	1,5 mm
Povlak	diamant
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru a _e při operaci frézování	0,05×D při kopírovacím frézování
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	černá
Druh produktu	Stopková fréza

Služby

Broušení stopky Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------