



Upínač nástrojů typ C1 axiální, pravý, Stopka Ø d1: 20mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	319107 20
GTIN	4067263224457
Třída artiklu	32V

Popis

Provedení:

- Povrchově kalené HRC 58 ±2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kulovými tryskami.

Použití:

K rovnému zapichování.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

Technický popis

h_6	30 mm
h_1	16 mm
l_1	55 mm
Šířka stopky b_3	13 mm
b_2	27 mm
b_1	52 mm

Technický list

h_5	25 mm
h_2	22 mm
$\varnothing$ stopky d_1	20 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 20
Tvar	C
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI