

**Upínač nástrojů typ C1 axiální, pravý, Stopka Ø d1: 50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319107 50
GTIN	4067263224488
Třída artiklu	32V

Popis**Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ±2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kulovými tryskami.

Použití:

K rovnému zapichování.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický popis

h_2	34 mm
b_2	50 mm
Šířka stopky b_3	26 mm
h_5	50 mm
l_1	100 mm
h_6	60 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 50

b ₁	100 mm
h ₁	32 mm
Ø stopky d ₁	50 mm
Tvar	C
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI