

**Upínač nástrojů typ C2 axiální, levý, Stopka Ø d1: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319117 20
GTIN	4067263237402
Třída artiklu	32V

**Popis****Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ±2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kulovými tryskami.

**Použití:**

K rovnému zapichování.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technický popis**

Ø stopky d <sub>1</sub>	20 mm
h <sub>2</sub>	22 mm
h <sub>5</sub>	25 mm
Šířka stopky b <sub>3</sub>	13 mm
h <sub>1</sub>	16 mm
b <sub>2</sub>	27 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 20

$h_6$	30 mm
$l_1$	55 mm
$b_1$	52 mm
Tvar	C
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI