

**Upínač nástrojů typ C2 axiální, levý, Stopka Ø d1: 30mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319117 30
GTIN	4067263237419
Třída artiklu	32V

Popis**Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ±2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kulovými tryskami.

Použití:

K rovnému zapichování.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický popis

h ₁	20 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 30
b ₂	35 mm
h ₆	38 mm
b ₁	70 mm
Ø stopky d ₁	30 mm
Šířka stopky b ₃	17 mm

l_1	70 mm
h_2	29 mm
h_5	28 mm
Tvar	C
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI