

HOLEX**Upínač nástrojů typ C1 axiální, pravý, Stopka Ø d1: 40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319107 40
GTIN	4067263224471
Třída artiklu	32V

Popis**Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ±2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kulovými tryskami.

Použití:

K rovnému zapichování.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický popis

h_2	34 mm
Ø stopky d_1	40 mm
Šířka stopky b_3	20,5 mm
l_1	85 mm
b_2	42,5 mm
h_1	25 mm

h ₆	48 mm
h ₅	32,5 mm
b ₁	85 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 40
Tvar	C
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI