

**Upínač nástrojů typ C2 axiální, levý, Stopka Ø d1: 50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319117 50
GTIN	4067263237433
Třída artiklu	32V

Popis**Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ±2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kulovými tryskami.

Použití:

K rovnému zapichování.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

Technický popis

Ø stopky d ₁	50 mm
b ₁	100 mm
Šířka stopky b ₃	26 mm
h ₁	32 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 50
h ₂	34 mm
h ₆	60 mm

Technický list

h_5	50 mm
b_2	50 mm
l_1	100 mm
Tvar	C
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI