

**Garant****Držák nástrojů VDI GARANT Master eco typ B1 radiální pravý, krátký, Stopka  
Ø d1: 30mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	319006 30
GTIN	4067263201779
Třída artiklu	31V

## Popis

**Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ±2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kulovými tryskami.

**Použití:**

Převážně pro vnější obrábění.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Technický popis

b <sub>2</sub>	35 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 30
Ø stopky d <sub>1</sub>	30 mm
l <sub>1</sub>	22 mm
l <sub>2</sub>	40 mm
h <sub>6</sub>	38 mm

h <sub>1</sub>	20 mm
b <sub>1</sub>	70 mm
h <sub>5</sub>	32,5 mm
Tvar	B
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI