

Garant**VDI nástrojová upínka GARANT Master Eco typ B2 radiální levý, krátký,
Stopka Ø d1: 25mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	319016 25
GTIN	4067263237518
Třída artiklu	31V

Popis

Provedení:

- Povrchově kalené HRC 58 ±2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kulovými tryskami.

Použití:

Převážně pro vnější obrábění.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický popis

l_2	30 mm
b_2	30 mm
Ø stopky d_1	25 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 25
l_1	16 mm
h_6	30 mm

h_1	16 mm
b_1	55 mm
h_5	27 mm
Tvar	B
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI