

Garant

**Držák nástrojů VDI GARANT Master eco typ B3 radiální pravý, krátký, Stopka
Ø d1: 40mm**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	319026 40
GTIN	4067263237587
Třída artiklu	31V

Popis

Provedení:

- Povrchově kalené HRC 58 ±2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kulovými tryskami.

Použití:

Převážně pro vnější obrábění.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický popis

b ₂	42,5 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 40
h ₆	48 mm
h ₁	25 mm
h ₅	42,5 mm
b ₁	85 mm

l_2	44 mm
Ø stopky d_1	40 mm
l_1	22 mm
Tvar	B
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI