

Garant**Držák nástrojů VDI GARANT Master eco typ B2 radiální levý, krátký, Stopka Ø d1: 40mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	319016 40
GTIN	4067263237532
Třída artiklu	31V

Popis

Provedení:

- Povrchově kalené HRC 58 ±2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kulovými tryskami.

Použití:

Převážně pro vnější obrábění.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický popis

h_5	34,5 mm
h_6	48 mm
Ø stopky d_1	40 mm
b_1	85 mm
h_1	25 mm
l_2	44 mm

Barevný kód stopky VDI	VDI 40
l_1	22 mm
b_2	42,5 mm
Tvar	B
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI