

**Upínač nástrojů tvar C4 axiální, levý, Stopka Ø d1: 40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319137 40
GTIN	4067263237631
Třída artiklu	32V

**Popis****Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ±2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kulovými tryskami.

**Použití:**

K rovnému zapichování.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technický popis**

Barevný kód stopky VDI	VDI 40
$l_1$	85 mm
$b_1$	85 mm
$b_2$	42,5 mm
Ø stopky $d_1$	40 mm
$h_6$	48 mm
$h_5$	32,5 mm

h <sub>1</sub>	25 mm
h <sub>2</sub>	34 mm
Šířka stopky b <sub>3</sub>	25,5 mm
Tvar	C
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI