

**Garant****Držák nástrojů VDI GARANT Master eco typ B5 radiální pravý, dlouhý, Stopka  
Ø d1: 40mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	319046 40
GTIN	4067263237761
Třída artiklu	31V

## Popis

**Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ±2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kulovými tryskami.

**GARANT Eco – pro použití s běžnými soustružnickými držáky, GARANT Eco – systém držáků upichovacího nože č. 273830 – 273891 a GARANT Eco – základní držák pro upichování č. 273651.**

**Použití:**

Převážně pro vnější obrábění.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Technický popis

Barevný kód stopky VDI	VDI 40
$l_2$	44 mm
$h_1$	25 mm

$b_2$	75,5 mm
$h_6$	48 mm
$\varnothing$ stopky $d_1$	40 mm
$l_1$	22 mm
$h_5$	38,5 mm
$b_1$	118 mm
Tvar	B
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI