

Garant**VDI nástrojová upínka GARANT Master Eco typ B4 radiální levý, krátký,
Stopka Ø d1: 40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319036 40
GTIN	4067263237730
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ±2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kulovými tryskami.

Použití:

Převážně pro vnější obrábění.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický popis

b ₂	42,5 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 40
h ₆	48 mm
l ₂	44 mm
Ø stopky d ₁	40 mm
h ₅	42,5 mm

l_1	22 mm
b_1	85 mm
h_1	25 mm
Tvar	B
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI