

**Garant**

**VDI nástrojová upínka GARANT Master Eco typ B8 radiální levý, dlouhý,  
Stopka Ø d1: 30mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319076 30
GTIN	4067263237914
Třída artiklu	31V

**Popis****Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ±2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kulovými tryskami.

**Použití:**

Převážně pro vnější obrábění.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technický popis**

b <sub>2</sub>	65 mm
l <sub>2</sub>	40 mm
l <sub>1</sub>	22 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
h <sub>5</sub>	38 mm
h <sub>6</sub>	38 mm

h <sub>1</sub>	20 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 30
Ø stopky d <sub>1</sub>	30 mm
Tvar	B
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI