

**Garant****Držák nástrojů VDI GARANT Master eco typ B7 radiální vpravo, dlouhé,  
Stopka Ø d1: 30mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	319066 30
GTIN	4067263237792
Třída artiklu	31V

## Popis

### Provedení:

- Povrchově kalené HRC 58 ±2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kulovými tryskami.

### Použití:

Převážně pro vnější obrábění.

### Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Technický popis

$l_1$	22 mm
$l_2$	40 mm
$h_6$	38 mm
Ø stopky $d_1$	30 mm
$h_1$	20 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 30

h <sub>5</sub>	38 mm
b <sub>2</sub>	65 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
Tvar	B
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI