

Garant**Držák nástrojů VDI GARANT Master eco typ C1 axiální, pravý, Stopka Ø d1: 40mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	319106 40
GTIN	4067263237969
Třída artiklu	31V

Popis

Provedení:

- Povrchově kalené HRC 58 ±2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kulovými tryskami.

GARANT Eco – pro použití s běžnými soustružnickými držáky, GARANT Eco – systém držáků upichovacího nože č. 273830 – 273891 a GARANT Eco – základní držák pro upichování č. 273651.

Použití:

K rovnému zapichování.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický popis

h_5	32,5 mm
l_1	85 mm
b_2	42,5 mm
b_1	85 mm

Ø stopky d_1	40 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 40
h_1	25 mm
h_6	48 mm
h_2	34 mm
Šířka stopky b_3	20,5 mm
Tvar	C
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI