

Garant

Držák nástrojů VDI GARANT Master eco typ C1 axiální, pravý, Stopka Ø d1: 50mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319106 50
GTIN	4067263237976
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ±2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kulovými tryskami.

GARANT Eco – pro použití s běžnými soustružnickými držáky, GARANT Eco – systém držáků upichovacího nože č. 273830 – 273891 a GARANT Eco – základní držák pro upichování č. 273651.

Použití:

K rovnému zapichování.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický popis

h_2	41 mm
l_1	100 mm
h_5	50 mm
b_1	100 mm

h_1	25 mm
b_2	50 mm
Šířka stopky b_3	26 mm
h_6	60 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 50
\varnothing stopky d_1	50 mm
Tvar	C
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI