

Garant**VDI nástrojová upínka GARANT Master Eco typ B6 radiální levý, dlouhý,
Stopka Ø d1: 30mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	319056 30
GTIN	4067263237778
Třída artiklu	31V

Popis

Provedení:

- Povrchově kalené HRC 58 ±2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kulovými tryskami.

GARANT Eco – pro použití s běžnými soustružnickými držáky, GARANT Eco – systém držáků upichovacího nože č. 273830 – 273891 a GARANT Eco – základní držák pro upichování č. 273651.

Použití:

Převážně pro vnější obrábění.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický popis

b ₂	65 mm
h ₁	20 mm
l ₁	22 mm

Barevný kód stopky VDI	VDI 30
Ø stopky d_1	30 mm
h_5	36 mm
l_2	40 mm
h_6	38 mm
b_1	100 mm
Tvar	B
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI