

**Garant****Držák nástrojů VDI GARANT Master eco typ C1 axiální, pravý, Stopka Ø d1: 20mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	319106 20
GTIN	4067263237938
Třída artiklu	31V

## Popis

### Provedení:

- Povrchově kalené HRC 58 ±2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kulovými tryskami.

**GARANT Eco – pro použití s běžnými soustružnickými držáky, GARANT Eco – systém držáků upichovacího nože č. 273830 – 273891 a GARANT Eco – základní držák pro upichování č. 273651.**

### Použití:

K rovnému zapichování.

### Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

## Technický popis

$h_6$	30 mm
$b_1$	52 mm
$h_1$	16 mm
$h_5$	25 mm

Barevný kód stopky VDI	VDI 20
$b_2$	27 mm
$h_2$	22 mm
Šířka stopky $b_3$	13 mm
$l_1$	55 mm
Ø stopky $d_1$	20 mm
Tvar	C
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI