

Garant

**Držák nástrojů VDI GARANT Master eco typ B7 radiální vpravo, dlouhé,
Stopka Ø d1: 40mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319066 40
GTIN	4067263237907
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ±2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kulovými tryskami.

Použití:

Převážně pro vnější obrábění.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický popis

l_2	44 mm
l_1	22 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 40
h_5	42,5 mm
h_6	48 mm
b_2	75,5 mm

h_1	25 mm
b_1	118 mm
\varnothing stopky d_1	40 mm
Tvar	B
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI