

Garant

**VDI nástrojová upínka GARANT Master Eco typ B8 radiální levý, dlouhý,
Stopka Ø d1: 40mm**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	319076 40
GTIN	4067263237921
Třída artiklu	31V

Popis

Provedení:

- Povrchově kalené HRC 58 ±2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kulovými tryskami.

Použití:

Převážně pro vnější obrábění.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

Technický popis

h_6	48 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 40
h_1	25 mm
l_2	44 mm
h_5	42,5 mm
Ø stopky d_1	40 mm

Technický list

b_2	75,5 mm
b_1	118 mm
l_1	22 mm
Tvar	B
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI