

Garant

VDI nástrojová upínka GARANT Master Eco typ C2 axiální, levý, Stopka Ø d1: 30mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	319116 30
GTIN	4067263238003
Třída artiklu	31V

Popis

Provedení:

- Povrchově kalené HRC 58 ±2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kulovými tryskami.

GARANT Eco – pro použití s běžnými soustružnickými držáky, GARANT Eco – systém držáků upichovacího nože č. 273830 – 273891 a GARANT Eco – základní držák pro upichování č. 273651.

Použití:

K rovnému zapichování.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

Technický popis

Barevný kód stopky VDI	VDI 30
h_6	38 mm
b_1	70 mm
l_1	70 mm

Technický list

h_5	28 mm
\varnothing stopky d_1	30 mm
b_2	35 mm
h_2	29 mm
h_1	20 mm
Šířka stopky b_3	17 mm
Tvar	C
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI