

Garant**Držák nástrojů VDI GARANT Master eco typ C3 axiální, pravý, Stopka Ø d1: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319126 25
GTIN	4067263238041
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ±2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kulovými tryskami.

GARANT Eco – pro použití s běžnými soustružnickými držáky, GARANT Eco – systém držáků upichovacího nože č. 273830 – 273891 a GARANT Eco – základní držák pro upichování č. 273651.

Použití:

K rovnému zapichování.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický popis

h_5	25 mm
Šířka stopky b_3	19 mm
h_1	16 mm
h_6	30 mm

Ø stopky d_1	25 mm
b_2	33 mm
b_1	58 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 25
l_1	55 mm
Tvar	C
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI