

Garant

VDI nástrojová upínka GARANT Master Eco typ C2 axiální, levý, Stopka Ø d1: 50mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	319116 50
GTIN	4067263238027
Třída artiklu	31V

Popis

Provedení:

- Povrchově kalené HRC 58 ±2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kulovými tryskami.

GARANT Eco – pro použití s běžnými soustružnickými držáky, GARANT Eco – systém držáků upichovacího nože č. 273830 – 273891 a GARANT Eco – základní držák pro upichování č. 273651.

Použití:

K rovnému zapichování.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

Technický popis

b ₂	50 mm
h ₅	50 mm
h ₂	41 mm
Ø stopky d ₁	50 mm

Technický list

l_1	100 mm
b_1	100 mm
h_1	25 mm
Šířka stopky b_3	26 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 50
h_6	60 mm
Tvar	C
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI