

Garant**Držák nástrojů VDI GARANT Master eco typ C3 axiální, pravý, Stopka Ø d1: 50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319126 50
GTIN	4067263238072
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ±2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kulovými tryskami.

GARANT eco – pro použití s běžnými soustružnickými držáky, GARANT eco – systém držáků upichovacího nože č. 273830 – 273891 a GARANT eco – základní držák pro upichování č. 273651.

Použití:

K rovnému zapichování.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický popis

Ø stopky d ₁	50 mm
b ₂	50 mm
h ₆	60 mm
h ₁	25 mm

Barevný kód stopky VDI	VDI 50
h_2	41 mm
h_5	50 mm
b_1	100 mm
l_1	100 mm
Šířka stopky b_3	26 mm
Tvar	C
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI