

Garant

VDI nástrojová upínka GARANT Master Eco typ C4 Axiální, levý, Stopka Ø d1: 40mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	319136 40
GTIN	4067263238119
Třída artiklu	31V

Popis

Provedení:

- Povrchově kalené HRC 58 ±2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kulovými tryskami.

GARANT Eco – pro použití s běžnými soustružnickými držáky, GARANT Eco – systém držáků upichovacího nože č. 273830 – 273891 a GARANT Eco – základní držák pro upichování č. 273651.

Použití:

K rovnému zapichování.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

Technický popis

Ø stopky d ₁	40 mm
b ₂	42,5 mm
h ₆	48 mm
b ₁	85 mm

Technický list

Šířka stopky b_3	20,5 mm
h_5	32,5 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 40
h_1	25 mm
h_2	34 mm
l_1	85 mm
Tvar	C
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI