

Garant**VDI nástrojová upínka GARANT Master Eco typ C4 Axiální, levý, Stopka Ø d1: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319136 20
GTIN	4067263238089
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

- Povrchově kalené HRC 58 ±2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kulovými tryskami.

GARANT Eco – pro použití s běžnými soustružnickými držáky, GARANT Eco – systém držáků upichovacího nože č. 273830 – 273891 a GARANT Eco – základní držák pro upichování č. 273651.

Použití:

K rovnému zapichování.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický popis

Ø stopky d ₁	20 mm
h ₂	22 mm
Šířka stopky b ₃	13 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 20

h_6	30 mm
b_1	52 mm
b_2	27 mm
h_1	16 mm
l_1	55 mm
h_5	25 mm
Tvar	C
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI