

Garant

VDI nástrojová upínka GARANT Master Eco typ C4 Axiální, levý, Stopka Ø d1: 25mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	319136 25
GTIN	4067263238096
Třída artiklu	31V

Popis

Provedení:

- Povrchově kalené HRC 58 ±2.
- Všechny funkční plochy broušené.
- S kulovými tryskami.

GARANT Eco – pro použití s běžnými soustružnickými držáky, GARANT Eco – systém držáků upichovacího nože č. 273830 – 273891 a GARANT Eco – základní držák pro upichování č. 273651.

Použití:

K rovnému zapichování.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.

Technický popis

b ₁	58 mm
h ₅	25 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 25
b ₂	33 mm

Technický list

h_1	16 mm
Ø stopky d_1	25 mm
Šířka stopky b_3	19 mm
h_6	30 mm
l_1	55 mm
Tvar	C
Druh produktu	Nástrojová upínka VDI