

**Digitální tloušťkoměr, Rozsah měření: 0-12,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	438191 0-12,5
GTIN	4031452200546
Třída artiklu	46C

**Popis****Provedení:**

Digitální tloušťkoměr se snímacím tlačítkem (měřicí síla nezávislá na uživateli), lehký rám, lakovaný. Kalené a broušené měřicí plochy.

Je možný přenos dat přes RS 232 nebo USB kabelem pro přenos dat (není součástí dodávky).

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

**Technický popis**

Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Vyložení	50 mm
Počet obsažených baterií	1
Typ baterií	Knoflíkový článek
Ø měřicích ploch	10 mm

Rozsah měření	0 - 12,5 mm
Odečet	0,001 mm
Rozhraní	USB rozhraní
Rozhraní	RS232C rozhraní
Obal	stabilní box
Odchylka měření E MPE (rozsah měření)	0,004 mm
Norma	Výrobní norma
Provedení měřicího povrchu	Kalený a broušený
Měřicí technika	digitální
Kalibrování	C6
Druh produktu	Tloušťkoměr

## Služby

KalibrováníTloušťkoměr Maximální rozsah měření 200	023420 200
Kalibrace DAkkSTloušťkoměr Maximální rozsah měření 30	023430 30

## Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
---	---------------