



Digitální tloušťkoměr, Rozsah měření: 0-25mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	438192 0-25
GTIN	4031452200461
Třída artiklu	46C

Popis

Provedení:

Je možný přenos dat přes RS 232 nebo USB kabelem pro přenos dat (není součástí dodávky). Digitální tloušťkoměr se snímacím tlačítkem (měřicí síla nezávislá na uživateli), lehký rám, lakovaný. Kalené a broušené měřicí plochy.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Technický popis

Počet obsažených baterií	1
Ø měřicích ploch	10 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Vyložení	200 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odečet	0,01 mm
Typ baterií	Knoflíkový článěk
Rozsah měření	0 - 25 mm

Rozhraní	USB rozhraní
Rozhraní	RS232C rozhraní
Odchylka měření E MPE (rozsah měření)	0,02 mm
Norma	Výrobní norma
Provedení měřicího povrchu	Kalený a broušený
Měřicí technika	digitální
Kalibrování	C6
Druh produktu	Tloušťkoměr

Služby

KalibrováníTloušťkoměr Maximální rozsah měření 200	023420 200
Kalibrace DAkkSTloušťkoměr Maximální rozsah měření 30	023430 30

Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
---	---------------