

HEDI

Kabelový buben, celoplastový pro F, B, PL a CZ, Typ: 20N2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081132 20N2
GTIN	4003644024865
Třída artiklu	08B

Popis

Provedení:

Kabelové bubny HEDI® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubny zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubny. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači.

Robustní kabelový buben z narázuvzdorného plastu s **ochranou proti přehřátí. Schváleno pro trvalé použití v exteriérech a vlhkých prostorách.**

- **Vstupní konektor 400 V CEE 16 A.**
- **1x výstupní zásuvka CEE 400 V 16 A se samozavíracím víčkem a ochranným tepelným spínačem.**
- **2x standardní zásuvka 250 V s ochranným kontaktem se samozavíracím víčkem.**
- **Sklon 7 stupňů pro větší světlost výšku a příjemné přenášení.**
- **Odnímatelný držák kabelu a vedení pro optimální vedení kabelu.**
- **Drážky pro odvádění vody.**
- **Možnost jednoduché montáže na stěnu.**

Velký a vysoce kvalitní celoplastový kabelový buben HEDI® s průměrem bubny 250 mm je vybaven ergonomickými a bezpečnostními prvky.

Se zásuvkami pro **Francii, Belgie, Polsko a Českou republiku.**

Funkce:

IP44: Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vniknutí cizích těles $\varnothing > 1$ mm, musí být udržována vzdálenost od nástrojů a drátů.

Technický popis

Zdroj energie	síťový provoz
Materiál kabelu	Neoprenová guma
Ochranná třída IP	IP 44
Jmenovitý výkon odvinutý	5500 (16 A) W
Třída kabelu	H07RN-F
Délka kabelu	20 m
Jmenovité napětí	400 V
Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě	Kategorie 2 (K2) dle BGI
Konstrukce kabelu	5G2,5
Druh produktu	Kabelový buben