



Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem, bez akumulátoru, nabíječky, Typ: M18FPD3-2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070111 M18FPD3-2
GTIN	4058546376536
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

- Výkonné akumulátorové vrtací šroubováky s příklepem se 2 rychlostmi s vícestupňovým nastavením utahovacího momentu.
- REDLITHIUM-ION™ Red akumulátory Li-Ion se sledováním jednotlivých článků a ukazatelem stavu nabití.
- Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost.
- Kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC s aretací vřetena.
- Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.
- LED osvětlení pracovního prostoru.
- Bezkartáčový motor POWERSTATE™ (ne vel. M18BPD4) pro maximální stupeň účinnosti. Minimální opotřebení a až 10násobná životnost v porovnání se standardními DC motory.
- Elektronika REDLINK PLUS™ – ochrana proti přetížení a řízení výkonu.

Bezúdržbový, bezkartáčový motor Powerstate. Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s vysokým krouticím momentem 158 Nm a celkovou délkou pouhých 175 mm.

Rozsah dodávky:

Nulová verze – bez akumulátoru, bez nabíječky, s přepravním kufrem.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete od č. 073814 – 073816, 073827 a 073840.

Vhodná základní sada pod č. 073839.

Příslušný sledovací modul Bluetooth naleznete pod 070103 BTT-1.

Technický popis

Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 500 min ⁻¹
Konstrukce motoru	FUEL™
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Hmotnost	2,1 kg
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Maximální utahovací moment	158 Nm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	16 mm
Maximální Ø vrtání do betonu	16 mm
Počet obsažených akumulátorů	2
Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce	1,85 m/s ²
Obal	systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Maximální otáčky 2. stupně	2100 min ⁻¹
Označení výrobce	M18 FPD3
Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	89 mm
Napětí akumulátorů	18 V
Typické použití	Heavy Duty
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Maximální vibrace dle EN s příklepovou funkcí	11,3 m/s ²
Druh produktu	Vrtací šroubovák s příklepem