



## Akumulátorový vrtací šroubovák bez akumulátoru a nabíječky, Typ: M18FDD3-2



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	070211 M18FDD3-2
GTIN	4058546376567
Třída artiklu	03L

### Popis

#### Provedení:

**Akumulátorový vrtací šroubovák MILWAUKEE** silně průchodný akumulátorový 2chodový vrtací šroubovák s chodem R/L. Akumulátory REDLITHIUM™ se **sledováním jednotlivých buněk** a **ukazatelem nabití**. Robustní **kovová skříň převodovky** pro dlouhou životnost. **Kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC** s aretací vřetena. LED osvětlení pracovního prostoru. Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort. Špičkový model FUEL™ s **bezkartáčovým motorem POWERSTATE™** pro maximální stupeň účinnosti. **Nejnižší opotřebení** a až 10násobná životnost oproti standardním DC motorům. Vysoká účinnost a zvýšená kapacita akumulátoru umožňují až **2 × delší životnost** (v porovnání s jinými technologiemi Li-Ion).

**Elektronika REDLINK PLUS™** – jedinečné řízení výkonu:

- **S komunikací systému hnací agregát – akumulátor.**
- **S ochranou proti přetížení pro delší životnost akumulátoru, motoru a převodovky.**

#### Rozsah dodávky:

Verze **bez akumulátoru, nabíječky**. Včetně přepravního kufru. Obsahuje přídatnou rukojeť pro snazší zachycení krouticího momentu.

#### Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073816, č. 073827 a č 073840.

## Technický popis

Maximální otáčky 1. stupně	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Hmotnost	1,4 kg
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Napětí akumulátorů	18 V
Typ akumulátoru	Li-Ion
Konstrukce motoru	bezkartáčový motor
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Maximální otáčky 2. stupně	2100 min <sup>-1</sup>
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	89 mm
Označení výrobce	M18 FDD3
Maximální utahovací moment tvrdý	158 Nm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	16 mm
Počet obsažených akumulátorů	0
Obal	systemový kufřík (HD=Heavy Duty)
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Maximální vibrace dle EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Typické použití	Heavy Duty
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Druh produktu	Vrtací šroubovák
USP1	18 V, 2stupňová převodovka, FIXTEC
USP2	Bez akumulátoru, v přepravním kufříku, rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5-13