



## Akumulátorový šroubovák s ráčnou, dlouhá verze, Typ: M12FHIR14L



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	070234 M12FHIR14L
GTIN	4058546410759
Třída artiklu	03L

### Popis

#### Provedení:

Vysokorychlostní akumulátorové šroubováky s ráčnou **v dlouhém provedení** umožňují uživatelům lepší přístup ve stísněných prostorech.

· **Elektronika REDLINK™ PLUS a bezkartáčkový motor POWERSTATE™**

#### Rozsah dodávky:

**Bez akumulátoru a nabíječky.**

#### Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073814 a 073839.

### Technický popis

Upínač nástroje	Čtyřhran, 1/4 palce
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Hmotnost	1,1 kg
Napětí akumulátorů	12 V
Typické použití	Strong

Maximální utahovací moment tvrdý	47 Nm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů	0
Maximální vibrace dle EN	$<2,5 \text{ m/s}^2$
Konstrukce	šroubovák s ráčnou
Označení výrobce	M12FHIR14LR
Druh produktu	Šroubovák