

AEG

Rázový utahovák, Typ: BSS18S12BL



Údaje o objednávce

Artikové číslo	074016 BSS18S12BL
GTIN	4058546403454
Třída artiklu	07A

Popis

Provedení:

Výkonný akumulátorový rázový utahovák 18 V s 1/2palcovým čtyřhranným upínačem nástrojů.

- **LED osvětlení pracovního prostoru.**
- **Rukojeť s povrchem Softgrip.**
- **Spona na popruh.**
- **Bezkartáčkový motor Subcompact.**
- **Extrémně kompaktní konstrukce.**

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a bez nabíječky, v krabici.

Upozornění:

Vhodný náhradní akumulátor najdete pod č. 073846 – 073848. Základní sady akumulátorů pod č. 073844.

Technický popis

Typické použití	Strong
Maximální utahovací moment	280 Nm

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	AEG typ AS 18 V
Hnací profil upínače nástrojů	vnější čtyřhran
Označení výrobce	BSS18S12BL
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Počet rázů	0 - 3000 min ⁻¹
Typ akumulátoru	Li-Ion
Hmotnost	1 kg
Napětí akumulátorů	18 V
Počet obsažených akumulátorů	0
Rozměry upínače nástrojů	1/2 palec
Druh produktu	Rázový utahovák