

AEG

Rázový utahovák, Typ: BSS18C12ZC



Údaje o objednávce

Artikové číslo	074016 BSS18C12ZC
GTIN	4058546413637
Třída artiklu	07A

Popis

Provedení:

Výkonný akumulátorový rázový utahovák 18 V s 1/2palcovým čtyřhranným upínačem nástrojů.

- **LED osvětlení pracovního prostoru.**
- **Rukojeť s povrchem Softgrip.**
- **Spona na popruh.**

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a bez nabíječky, v krabici.

Upozornění:

Vhodný náhradní akumulátor najdete pod č. 073846 – 073848. Základní sady akumulátorů pod č. 073844.

Technický popis

Rozměry upínače nástrojů	1/2 palec
Napětí akumulátorů	18 V
Typ akumulátoru	Li-Ion
Hnací profil upínače nástrojů	vnější čtyřhran

Počet rázů	0 - 3100 min ⁻¹
Označení výrobce	BSS18C12ZC
Maximální utahovací moment	410 Nm
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	AEG typ AS 18 V
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Typické použití	Strong
Hmotnost	3 kg
Počet obsažených akumulátorů	0
Druh produktu	Rázový utahovák