

AEG

Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem, Typ: BSB18SBL2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070115 BSB18SBL2
GTIN	4058546403423
Třída artiklu	07A

Popis

Provedení:

2stupňový akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s bezkartáčovým motorem.

- **Elektronická regulace otáček pro šetrné a spolehlivé navrtávání a šroubování, pravý/levý chod.**
- **2stupňová celokovová převodovka s připojitelným rázovým mechanismem pro vrtání v kovu, kameni a ve zdivu.**
- **Vícestupňové nastavení točivého momentu a odnímatelné vrtací sklíčidlo.**

Praktická a výkonná akumulátorová příklepová vrtačka 18 V „Sub-Compact“.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a bez nabíječky, v krabici.

Upozornění:

Vhodné akumulátory najdete pod č. 073846 – 073848, vhodné nabíječky a základní sady najdete pod č. 073841 a 073844.

Technický popis

Maximální otáčky 1. stupně	0 - 500 min ⁻¹
Typ akumulátoru	Li-Ion

Maximální Ø vrtání do betonu	13 mm
Hmotnost	1,7 kg
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů	0
Maximální utahovací moment tvrdý	65 Nm
Označení výrobce	BSB18SBL2-0
Typické použití	Heavy Duty
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	AEG typ AS 18 V
Maximální utahovací moment měkký	32 Nm
Napětí akumulátorů	18 V
Konstrukce motoru	Bezkartáčový
Maximální otáčky 2. stupně	1700 min ⁻¹
Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce	< 2,5 m/s ²
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Obal	systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	40 mm