

AEG

Akumulátorové kombinované kladivo, Typ: BBH18BL2-5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	075535 BBH18BL2-5
GTIN	4058546417109
Třída artiklu	07A

Popis

Provedení:

- **Bezkartáčové 18V akumulátorové kombinované kladivo s robustním kovovým krytem převodovky a upínačem nástrojů SDS-plus.**
- **Bezpečnostní spojka.**
- **Vypnutí příklepu pro vrtání do dřeva a kovů.**
- **Vypnutí otáčení pro lehkou práci sekáčkem.**
- **Rukojeť s antivibračním systémem.**

Rozsah dodávky:

Včetně 2x 18V / 5,0Ah Li-Ion akumulátorů, nabíječky, přepravního kufru.

Technický popis

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	AEG typ AS 18 V
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Obal	přepravní kufřík
Maximální Ø vrtání do betonu	26 mm

Kapacita akumulátoru	5 Ah
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Tvar upínače nástrojů Bosch	SDS Plus
Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální počet rázů	5000 min ⁻¹
Označení výrobce	BBH18BL2
Rázová energie	2,5 J
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	30 mm
Maximální vibrace dle EN	18,3 m/s ²
Počet obsažených akumulátorů	2
Napětí akumulátorů	18 V
Hmotnost	3 kg
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 1500 min ⁻¹
Druh produktu	Vrtací kladivo