

**metabo****Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s Li-Ion akumulátorem, Typ: SB18LTXBLI****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	070121 SB18LTXBLI
GTIN	4061792187849
Třída artiklu	03D

**Popis****Provedení:****Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s bezkartáčovým motorem a dvourychlostní převodovkou.**

Vyberte si mezi kompletní sadou 2 akupacků, nabíječkou a robustním plastovým kufrem nebo strojem bez příslušenství v krabici, pokud již máte nějaké akumulátory. Samozřejmě můžete také zakoupit samostatně akupacký a nabíječky.

Mimochodem, na všechny akupacký Metabo se vztahuje záruka 3 let bez ohledu na počet nabíjecích cyklů.

Další detaily, jako je jasné pracovní LED světlo a praktická spona na popruh, poskytují ještě větší pohodlí při práci. Všechny modely LT a LTX jsou vybaveny vysoce výkonným rázovým mechanismem pro maximální výkon vrtání do kamene a zdiva. Pulzní provoz LTX-Class efektivně pomáhá s přilepenými šrouby nebo při vrtání na hladkých površích.

Pro nejtěžší použití doporučujeme bezkartáčové typy, které rozpoznáte na první pohled podle označení „BL“. Tyto modely jsou navíc vybaveny tepelnou ochranou proti přetížení, která chrání motor před přehřátím.

- **Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s maximálním výkonem pro nejnáročnější použití.**
- **Volitelně spínaný pulzní režim pro vyšroubování zaseknutých šroubů a navrtání otvoru na hladkém povrchu.**

- **Systém Precision Stop: Elektronická spojka krouticího momentu se zvýšenou přesností pro přesnou a jemnou práci.**
- **Elektronické bezpečnostní vypnutí: Při zablokování během vrtání nedojde ke zpětnému rázu – pro vysokou ochranu uživatele.**
- **Integrované pracovní LED světlo s funkcí dosvitu pro optimální viditelnost v místě práce.**
- **S praktickým háčkem na opasek a zásobníkem bitů, volitelně upevňovaným na pravé nebo levé straně.**
- **Celá řada značek, jeden systém akumulátorů: tento výrobek můžete kombinovat se všemi akupacky 18 V a nabíječkami značek CAS.**

#### Výhoda:

**100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.**

Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní.

CAS znamená „Cordless Alliance System“.

#### Rozsah dodávky:

Včetně rychloupínacího sklíčidla, 2 akumulátorů Li-Ion, nabíječky a boxu metaBox.

#### Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – 073890.

## Technický popis

Maximální utahovací moment tvrdý	130 Nm
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Typ CAS 18 V
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Maximální utahovací moment měkký	65 Nm
Obal	Metabox
Hmotnost včetně akumulátoru	2,5 kg
Označení výrobce	SB 18 LTX BL I
Volnoběžné otáčky	0
Volnoběžné otáčky	0 - 2000
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Hmotnost bez akumulátoru	1,8 kg
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	68 mm
Konstrukce motoru	bezkartáčový
Typ akumulátoru	Li-Ion
Maximální Ø vrtání do betonu	16 mm

Napětí akumulátorů	18 V
Počet obsažených akumulátorů	2
Typické použití	Heavy Duty
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Druh produktu	Vrtací šroubovák s příklepem