

**metabo****Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s Li-Ion akumulátorem, Typ: SB18LTBL****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	070121 SB18LTBL
GTIN	4007430334718
Třída artiklu	03D

**Popis****Provedení:****Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s bezkartáčovým motorem a dvourychlostní převodovkou.**

Vyberte si mezi kompletní sadou 2 akupacků, nabíječkou a robustním plastovým kufrem nebo strojem bez příslušenství v krabici, pokud již máte nějaké akumulátory. Samozřejmě můžete také zakoupit samostatně akupacký a nabíječky.

Mimochodem, na všechny akupacký Metabo se vztahuje záruka 3 let bez ohledu na počet nabíjecích cyklů.

Další detaily, jako je jasné pracovní LED světlo a praktická spona na popruh, poskytují ještě větší pohodlí při práci. Všechny modely LT a LTX jsou vybaveny vysoce výkonným rázovým mechanismem pro maximální výkon vrtání do kamene a zdiva. Pulzní provoz LTX-Class efektivně pomáhá s přilepenými šrouby nebo při vrtání na hladkých površích.

Pro nejtěžší použití doporučujeme bezkartáčové typy, které rozpoznáte na první pohled podle označení „BL“. Tyto modely jsou navíc vybaveny tepelnou ochranou proti přetížení, která chrání motor před přehřátím.

- **Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s optimálním výkonem pro náročné použití.**
- **Vysoce výkonný příklepový mechanismus pro dosažení nejlepších pracovních výsledků.**
- **Integrované pracovní světlo pro osvětlení pracoviště.**

- **S praktickým háčkem na opasek a zásobníkem bitů, volitelně upevňovaným na pravé nebo levé straně.**
- **Akupack LiHD pro maximální výkon, mimořádně dlouhou životnost a odolnost.**
- **Celá řada značek, jeden systém akumulátorů: tento výrobek můžete kombinovat se všemi akupacky 18 V a nabíječkami značek CAS.**

**Výhoda:**

**100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.**

Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

**Rozsah dodávky:**

Včetně rychloupínacího sklíčidla, 2x akumulátoru LiHD, nabíječky a boxu metaBox.

**Upozornění:**

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – 073890.

## Technický popis

Napětí akumulátorů	18 V
Volnoběžné otáčky	0 - 600
Volnoběžné otáčky	0 - 2100
Počet obsažených akumulátorů	2
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Maximální Ø vrtání do betonu	13 mm
Maximální utahovací moment tvrdý	75 Nm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	38 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Typ akumulátoru	Li-Ion
Konstrukce motoru	bezkartáčový
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Typ CAS 18 V
Označení výrobce	SB 18 LT BL
Maximální utahovací moment měkký	34 Nm
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg
Obal	Metabox

Hmotnost včetně akumulátoru	1,8 kg
Typické použití	Strong
Maximální počet rázů	31950 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Vrtací šroubovák s příklepem