

metabo**Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem, bez akumulátoru, Typ: SB18LTXBLI****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	070122 SB18LTXBLI
GTIN	4061792188174
Třída artiklu	03D

Popis**Provedení:****Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s bezkartáčkovým motorem a dvourychlostní převodovkou.**

Vyberte si kompletní vybavení se 2 akupacky, nabíječkou a robustním plastovým kufrem nebo stroj bez příslušenství v krabici, pokud už akumulátory máte. Samozřejmě si můžete akupacky a nabíječky koupit samostatně.

Mimochodem, na všechny akupacky Metabo se vztahuje 3letá záruka bez ohledu na počet nabíjecích cyklů.

Další podrobnosti, jako je silné pracovní LED světlo a praktická spona na opasek, nabídnou ještě větší pohodlí při práci. Všechny modely LT a LTX jsou vybaveny vysoce výkonným příklepovým mechanismem pro maximální výkon vrtání do kamene a zdiva. Pulzní provoz třídy LTX efektivně pomáhá při práci se zaseknutými šrouby nebo při navrtání na hladkém povrchu.

Pro nejtěžší použití doporučujeme bezkartáčové typy, které rozpoznáte na první pohled podle označení „BL“. Tyto modely jsou navíc vybaveny tepelnou ochranou proti přetížení, která chrání motor před přehřátím.

- **Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem s maximálním výkonem pro nejnáročnější použití.**
- **Volitelně spínaný pulzní režim pro vyšroubování zaseknutých šroubů a navrtání otvoru na hladkém povrchu.**

- **Systém Precision Stop: Elektronická spojka krouticího momentu se zvýšenou přesností pro přesnou a jemnou práci.**
- **Elektronické bezpečnostní vypnutí: Při zablokování během vrtání nedojde ke zpětnému rázu – pro vysokou ochranu uživatele.**
- **Integrované pracovní LED světlo s funkcí dosvitu pro optimální viditelnost v místě práce.**
- **S praktickým háčkem na opasek a zásobníkem bitů, volitelně upevňovaným na pravé nebo levé straně.**
- **Celá řada značek, jeden systém akumulátorů: tento výrobek můžete kombinovat se všemi akupacky 18 V a nabíječkami značek CAS.**

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.

Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní.

CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Rozsah dodávky:

Včetně rychloupínacího sklíčidla, bez akumulátoru, nabíječky a přepravního kufru.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 – 073890.

Technický popis

Počet obsažených akumulátorů	0
Napětí akumulátorů	18 V
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Maximální utahovací moment měkký	65 Nm
Hmotnost bez akumulátoru	1,8 kg
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Typ CAS 18 V
Označení výrobce	SB 18 LTX BL I
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	68 mm
Maximální Ø vrtání do betonu	16 mm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Typické použití	Heavy Duty
Maximální utahovací moment tvrdý	130 Nm
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Volnoběžné otáčky	0 - 550

Volnoběžné otáčky	0 - 2000
Obal	Metabox
Konstrukce motoru	bezkartáčový
Maximální počet rázů	38000 min ⁻¹
Druh produktu	Vrtací šroubovák s příklepem