



Teploměr bez měřicího čidla, Typ: 925



Údaje o objednávce

Artikové číslo	474111 925
GTIN	4029547025778
Třída artiklu	47B

Popis

Provedení:

Kompaktní zařízení pro měření teploty s připojením k aplikaci pro jednoduché, rychlé a přesné měření teploty v průmyslu a řemesle.

Rozsah dodávky:

Obsahuje 3 baterie č. 081561 vel. LR6, kontrolní protokol, čidlo TE typ K, přepravní tašku.

Technický popis

Šířka	60 mm
Označení výrobce	925
Mezní chyba	$\pm 0,5 + 0,3$ % naměřené hodnoty (při -50 až 1 000 °C) °C
Rozsah měření teploty (snímač typu K)	-50 - 1000 °C
Počet obsažených baterií	3
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR6

Výška	28 mm
Délka	135 mm
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Rozlišení	0,1 / 1 (od +500) °C
Kalibrování	I8
Druh produktu	Teploměr

Služby

Kalibrace Indikační zařízení teploty Počet vstupů 1	027500 1
Kalibrace DAkkS Indikační zařízení teploty Počet vstupů 1	027510 1

Příslušenství

Teplotní snímač typu K Typ OF	474120 OF
Top Safe „ochranné pouzdro“ pro č. 474111 Pro typ 925	474112 925
Teplotní snímač typu K Typ EF	474120 EF