

# mato

## Ruční čerpadlo pro kanystry20/30



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	084356 20/30
GTIN	84132000
Třída artiklu	08H

### Popis

#### Provedení:

Univerzální plastové ruční čerpadlo k čerpání z kanystru chladicí koncentráty, ředidla, rozpouštědla, nemrznoucí směsi atd. Pístnice z nerezové oceli. Vhodné pro plastové kanystry o objemu 20 – 30 litrů.

#### Vhodné pro:

Řezné oleje: č. 084210 vel. 20, č. 084220 vel. 20. Vysoce výkonné koncentráty chladicích a mazacích médií a brusných olejů: č. 084241 vel. 20, č. 084260 vel. 20, č. 084265 vel. 20, č. 084270 vel. 20.

#### Rozsah dodávky:

Čerpadlo z kanystrů, 2 m plastové hadice s výtokovým hrdlem, 2 m podávací hadice z PVC s výtokovým hrdlem, s připojovacím adaptérem pro kanystry s vnějším závitem DIN 61.

Dopravní výkon na jeden zdvih: 0,25 l

### Technický popis

Označení výrobce	KLP-C 25
Dopravní výkon na jeden zdvih	0,25 l
Druh produktu	Čerpadlo ze sudů

---

## Příslušenství

Vysoce výkonný chladicí koncentrát Plus Obsah 20 l	084260 20
Vysoce účinný řezný olej bez chlóru Alpha 93 Obsah 20 l	084210 20
Vysoce účinný chladicí a mazací koncentrát HPC VEG Obsah 20 l	084265 20
Vysoce výkonný chladicí mazací koncentrát a pilový olej CBF Obsah 20 l	084241 20
Vysoce účinný brusný olejový koncentrát Obsah 20 l	084270 20
Vysoce účinný řezný olej hustý, bez obsahu chlóru DAR 50 Visco Obsah 20 l	084220 20