

BENNING**Multimetr, Označení výrobce: MM7-2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	473300 MM7-2
GTIN	4014651446908
Třída artiklu	47A

Popis**Provedení:**

Stabilní plastové pouzdro s velkoformátovým LCD displejem 3.1/2 palce, 4 palce nebo 4.3/4 palce.

Použití:

Digitální servisní měřicí přístroje pro široké použití. Poskytují vysoký stupeň bezpečnosti a další přídatné funkce. Funkce AutoV pro automatické přepínání AC/DC a výběr měřicího rozsahu, funkce LoZ s nízkou vstupní impedancí, rychlá zkouška průchodu, kontrola zásuvky s výstražným upozorněním (ochrana pojistkou).

Norma:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Rozsah dodávky:

Včetně baterií, měřících vodičů, kompaktní ochranné brašny, návodu k použití. Snímač teploty drátu, pryžový ochranný rám.

Technický popis

Stejnoseměrný proud DC	0,01 μ A – 10 A
Zdroj energie	Provoz s bateriemi

Odpor	0,01 Ω – 60 M Ω
Střídavý proud AC	0,01 μ A – 10 A
Kapacita	0,01 nF – 10 mF
Voltsenzor (bezdotykový)	ano
Rozsah displeje	60000
Frekvence	0,001 Hz – 1 MHz
Kategorie přepětí	CAT IV 600 V
Kategorie přepětí	CAT III 1000 V
Paměťová funkce	HOLD, MAX / MIN / AVG, PEAK, REL
Počet obsažených baterií	2
Přesnost	0,03 %
Kalibrování	I3
Kalibrování	I7
Zkouška diod	ano
Kontrola průchodu	ano
Stejnoseměrné napětí DC	10 μ V – 1000 V
Teplota	-200 - 1090 $^{\circ}$ C
Střídavé napětí AC	10 μ V – 1000 V
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 LR3
Měření	TRUE RMS
Materiál pláště	plast
Druh produktu	Multimetr

Služby

Kalibrace DAkkSTepelné čidlo s/bez zobrazovací jednotky Typ A	027540 A
Kalibrování Tepelné čidlo s / bez zobrazovací jednotky Typ A	027520 A
Kalibrování Digitální multimetr Počet desetinných míst 3	027000 3
	027010 3

Kalibrace DAkkSDigitální multimetry Počet desetinných
míst 3

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie Mezinárodní konstrukční
velikost LR3

081561 LR3